

# Lámparas LED clásicas de filamento

## LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR

Con un diseño tradicional clásico, las ampolletas clásicas LED de filamento combinan los formatos familiares de las ampolletas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las ampolletas de luz tradicional.

### Datos del producto


|                                                 |                    |                                                 |           |     |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----|
| <b>Información general</b>                      |                    | <b>Consumo de energía</b>                       |           | 6 W |
| Tapa-base                                       | E27 [E27]          | Corriente de la lámpara (nominal)               | 52 mA     |     |
| Vida útil nominal                               | 15.000 hora(s)     | Equivalente en potencia en vatios               | 70 W      |     |
| Ciclo del interruptor                           | 20.000             | Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s     |     |
| Lighting Technology                             | LED                | Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s     |     |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                 | Factor de potencia (fracción)                   | 0.5       |     |
| <b>Información técnica sobre la luz</b>         |                    | Voltaje (nominal)                               | 220-240 V |     |
| Código de color                                 | 827 [CCT of 2700K] | <b>Controles y atenuación</b>                   |           |     |
| Flujo luminoso                                  | 806 lm             | Regulable                                       | No        |     |
| Designación de color                            | Blanco cálido (WW) | <b>Mecánica y carcasa</b>                       |           |     |
| Temperatura de color correlacionada             | 2700 K             | Acabado de la luz                               | Transpar. |     |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 134,00 lm/W        | Forma del foco                                  | ST64      |     |
| Consistencia de color                           | < 6                | <b>Aprobación y aplicación</b>                  |           |     |
| Índice de producción de color (IRC)             | 80                 | Producto de ahorro de energía                   | Sí        |     |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               | Apto para iluminación acentuada                 | No        |     |
| <b>Operación y aspectos eléctricos</b>          |                    |                                                 |           |     |
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz        |                                                 |           |     |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz         |                                                 |           |     |

Lámparas LED clásicas de filamento

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Consumo de energía kWh/1000 h  | 6 kWh                                 |
| Información del producto       |                                       |
| Nombre del producto del pedido | LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR |
| Nombre del producto completo   | LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR |
| Full EOC                       | 871869657425600                       |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Código del pedido                    | 929001237408  |
| N.º de material (12NC)               | 929001237408  |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696574256 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6             |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696574263 |

Plano de dimensiones




| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR | 64 mm | 140 mm |


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR




General uniform lighting - LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR




Light Distribution Diagram - LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR

Lámparas LED clásicas de filamento

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR

