



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd



## Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fod                               | E14 [E14]          |
| Normeret levetid                  | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                      | 20.000             |
| Lighting Technology               | LED                |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere             |
| Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                 |
| Lysteknisk                        |                    |
| Farvekode                         | 827 [CCT of 2700K] |
| Lysstrøm                          | 250 lm             |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 125,00 lm/W        |
| Farveensartethed                  | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 80                 |


| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %         |
|----------------------------------------------|--------------|
| Drift og el                                  |              |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 2 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 20 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 25 W         |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0,4          |
| Spænding (nom.)                              | 220-240 V    |
| Temperatur                                   |              |
| T-kappe, maks. (nom.)                        | 36 °C        |

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Lysstyringssystemer og dæmpning  |                                       |
| Dæmpbar                          | Nej                                   |
| Mekanik og armaturhus            |                                       |
| Pære finish                      | Klar                                  |
| Lyskildeform                     | B35 [B 35 mm]                         |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                       |
| Energieffektivitetsklasse        | E                                     |
| Energibesparende produkt         | Ja                                    |
| Velegnet til effektbelysning     | Nej                                   |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 2 kWh                                 |
| EPREL-registreringsnummer        | 387351                                |
| EyeComfort                       | Ja                                    |
| Produktdata                      |                                       |
| Ordreproduktnavn                 | CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL |


|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Det fulde produktnavn                                | Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL |
| Full EOC                                             | 871869657407200                           |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057806598                                |
| Ordrekode                                            | 57407200                                  |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001238302                              |
| Lokal ordrekode                                      | 2057806598                                |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                         |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696574072                             |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                        |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696574089                             |

Målskitse




| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL | 35 mm | 97 mm |

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL


## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

### Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

### Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

