



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	
Sockel	E14 [E14]	70 %	
RoHS-Zeichen	RoHS mark	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000X	Power (Rated) (Nom)	2 W
Technischer Typ	2-25W	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	125,00 lm/W	Gehäusetemperatur (max)	36 °C
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657407200
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696574072
Bestellcode	57407200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001238302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg



Abmessungsskizzen



filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Photometrische Daten



Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten

