



Classic filament LED candles and lusters

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz


Effektförbrukning	2 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh

Classic filament LED candles and lusters

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869657413300
Beskrivning av lokal kod	8292304
Beställningsnummer	57413300



Materialnummer (12NC)	929001238602
Lokal kod	8292304
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696574133
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696574140

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL




Classic filament LED candles and lusters

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

