



Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR

Với thiết kế di sản cổ điển, đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển kết hợp hình dáng quen thuộc của bóng đèn sợi đốt truyền thống và ưu điểm của công nghệ bóng đèn LED có tuổi thọ cao. Sản phẩm này cho ánh sáng trang trí trắng ấm đẹp để đồng thời tiết kiệm khoảng 90% năng lượng so với bóng đèn truyền thống.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E14 [E14]
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	20.000
Tuổi thọ định mức (Giờ)	15.000 h
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	827 [CCT of 2700K]
Quang thông	250 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	125,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	P45 [P 45 mm]

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	2 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	20 mA
Công suất tương đương	25 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,4
Điện áp (Danh định)	220-240 V


Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	2 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR
Tên sản phẩm đầy đủ	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR
Mã sản phẩm đầy đủ	871869657431700


Mã đơn hàng	929001238608
Số vật liệu (12NC)	929001238608
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696574317
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696574324

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	45 mm	80 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR



Light Distribution Diagram - LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR



General uniform lighting - LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điện

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR

