

**PHILIPS**

Eco passport

## CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.



### Our Eco passport



#### Energi

- Dimbara: No
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 125,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2 W



#### Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 15000 h



#### Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,304 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



#### Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No
- RoHS-märkning: ROHS märke



#### Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,014 kg

Energy efficiency ranking / External awards

