

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	2 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Conformità a RoHS EU	Si	Potenza equivalente	25 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	250 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Temp. massima involucro (Nom)	30 °C
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Forma lampadina P45 [P 45 mm]

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 2 kWh

EyeComfort Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827
CL

Nome completo prodotto Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27
827 CL

Full EOC 871869657415700

Codice d'ordine 57415700

Codice materiale (12NC) 929001238702

Codice locale PHILEDLUS25


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696574157

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10



EAN/UPC - Case 8718696574164

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

