



# Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

## CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

### Produktdata


Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	
Socket	E27 [ E27]	70 %	
RoHS-märkning	ROHS märke	Drift och elektricitet	
Nominell livslängd (nom)	15000 h	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Driftcykel	20000X	Power (Rated) (Nom)	2 W
Teknisk typ	2-25W	Lampström (nom)	20 mA
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Ljusflöde (nom)	250 lm	Effektfaktor (nom)	0,4
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	250 lm	Spänning (nom)	220–240 V
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Temperatur	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	T-Case max. (nom)	30 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W	Styrenheter och dimming	
Färgbeständighet	<6	Dimbara	No
Färgåtergivningsindex (nom)	80		

# Klassisk glödråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar (CL)
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869657415700

Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696574157
Beställningsnummer	57415700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001238702
Nettovikt (stycke)	0,014 kg


## Måttskiss




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E27ND

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

## Fotometriska data




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

# Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

## Fotometriska data



CalcXact Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

