



Филаментные светодиодные лампы серии Classic

LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR

Истинная красота светодиодных ламп линейки LED Classic заключается не только в дизайне, но и в невероятной энергоэффективности и долговечности. Они до 90% экономичнее и работают в 15 раз дольше, чем лампы накаливания. Таким образом Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Вас ждут долгие часы прекрасного освещения – столь же яркого, как у ламп накаливания, и долговечного, как у светодиодных ламп.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	20000X
Технический тип	2-25W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [Цветовая температура 2700K]
Светоотдача (ном.)	250 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	250 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	125,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Ток лампы (ном.)	20 mA
Эквивалент мощности	25 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,4
Напряжение (ном.)	220–240 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Clear (CL)

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A++

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 2 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта 871869657433100

Название продукта для заказа LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR
ND APR

EAN/UPC — продукт 8718696574331

Код заказа 929001238708


Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 10

Материал № (12NC) 929001238708

Вес нетто (шт.) 0,014 kg



Чертеж размеров



filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E27ND


Product	D	C
LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	45 mm	78 mm

Фотометрические данные



Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Фотометрические данные



LightCalc Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 1/1

Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

