



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]
Tuổi thọ danh định	40.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	940 [CCT of 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông	480 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1.450 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	66,67 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định) 70 %	
Vận hành và điện	
Tần số dòng	- Hz
Tần số đầu vào	- Hz
Mức tiêu thụ điện	7,2 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	800 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	1 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	92 °C


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D

