



Classic LED Lamps

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Nominální životnost	15 000 h	Ekvivalentní příkon	40 W
Cyklus zapnutí	30 000	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Lighting Technology	LED	Účinnost (zlomek)	0.55
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelné technické		Teplota okolí	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Maximální teplota (jmen.)	98 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Řízení a stmívání	
Světelný tok	470 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Povrchová úprava žárovky	Matná
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W	Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Konzistence barev	<6	Certifikace a použití	
Index podání barev (CRI)	80	Výrobek šetřící energii	Ano
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Provozní a elektrické		Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Classic LED Lamps

EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10
Celý název výrobku	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10
Full EOC	871869642232800

Objednací kód	42232800
Číslo materiálu (12NC)	929001242901
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696422328
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696422335

Rozměrové výkresy




Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10



Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10



General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Classic LED Lamps

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

