



Classic LED Lamps

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Matowe bańki LED Classic zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie pozwalają zmniejszyć koszty energii o około 90%. Charakterystyczne kształty matowych bańek LED Classic stanowią idealne uzupełnienie każdej oprawy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	30 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W

Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.55
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	98 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Classic LED Lamps

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10
Pełna nazwa produktu	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10
Full EOC	871869642232800


Kod zamówienia	42232800
Materiał Nr (12NC)	929001242901
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696422328
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696422335

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	60 mm	110 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10





Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10



General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Classic LED Lamps

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 2BC/10

