



Classic LED Lamps

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Údaje o produktu


General Information		Temperature	
Patice	E27 [E27]	Ekvivalentní příkon	40 W
Značka RoHS	RoHS mark	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	30 000x	Účinnost (jmen.)	0,5
Technický typ	4,5-40W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm	Úprava žárovky	Matná (FR)
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Konzistence barev	<6	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úplný kód výrobku	871869641965601
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Objednávací název produktu	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 Hz		
Power (Rated) (Nom)	4,5 W		
Proud zdroje (jmen.)	40 mA		

Classic LED Lamps

EAN/UPC – výrobek	8718696419656
Objednací kód	41965601
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10

Materiál č. (12NC)	929001242982
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy



Bulb A60 220~240V 5W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje





40W Diffuse 1xInca 230V AC	
1 x 470 lm	
Photometric diagram	Quantity estimation diagram
Utilization factor table	Luminance Table

LED Lamps, LEDClassic 40W A60 E27 2700K 470lm FR

Classic LED Lamps

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

