



# Classic LED Lamps

## LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Značka RoHS	RoHS mark
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	30 000x

Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W

Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,55
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Matná (FR)

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh


# Classic LED Lamps

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869647222400
Objednací název produktu	LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10
EAN/UPC – výrobek	8718696472231
Objednací kód	47222400

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001243031
Celková hmotnost (kus)	38,000 g



## Rozměrové výkresy



Bulb A60 220~240V 7W 806lm 2700K E27 ND

Product	D	C
LEDClassic 60W A60 E27 WW ND 2BC/10	60 mm	110 mm

## Fotometrické údaje





INCA 60W 1xInca 230V AC	
1 x 806 lm	
<b>Beam intensity diagram</b>	<b>Quantity estimation diagram</b>
<b>Utilization factor table</b>	<b>Luminance Table</b>

LED Lamps, LEDClassic 60W A60 E27 2700K 806lm FR

## Classic LED Lamps

### Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

