



Standard LED candles & lusters

LEDBulb 3.5-40W E27 6500K 100-240VG45_BR

As Standard LED candles são compatíveis com instalações existentes com suporte E27 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas vela halógenas incandescentes e de economia de energia. Eles oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED candle é lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|------------------------|----------------|
| Casquilho | E27 [E27] |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de comutação | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Compatível com EU RoHS | Sim |

| Dados técnicos de luz | |
|---|--------------------|
| Código da cor | 865 [CCT of 6500K] |
| Fluxo luminoso | 350 lm |
| Designação da cor | Luz natural |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6500 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 100,00 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Color rendering index (CRI) | 80 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |

| Dados elétricos e de operação | |
|--------------------------------------|--------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frequência de entrada | 50º a 60º Hz |
| Consumo de energia | 3,5 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento para 60% de luz | 0,5 s |
| Fator de potência (fração) | 0,4 |
| Tensão (Nom.) | 100-240 V |

| Controles e dimerização | |
|-------------------------|-----|
| Regulável | Não |


| Dados mecânicos e de compartimento | |
|------------------------------------|-------|
| Acabamento de lâmpada | Fosco |
| Forma da lâmpada | G45 |

Standard LED candles & lusters

| Dados do produto | |
|------------------------------|---|
| Nome de produto da encomenda | LEDBulb 3.5-40W E27 6500K 100-240VG45_BR |
| Nome do produto completo | LEDBulb 3.5-40W E27 6500K 100-240VG45_BR |
| Full EOC | 871869657645801 |
| Descrição do código local | LAMPADA LED BULBO MINI LEBMI3,5-40WMVC |
| Código de encomenda | 929001243491 |

| | |
|---|-----------------|
| Nº do material (12NC) | 929001243491 |
| Código local | LEBMI3,5-40WMVC |
| Numerador — Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - produto/caixa | 8718696576458 |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 6 |
| EAN/UPC - caixa | 8718696788639 |

Desenho dimensional



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| LEDBulb 3.5-40W E27 6500K 100-240VG45_BR | 45 mm | 88 mm |

