



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|------------|
| Sockel | R7S [R7s] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |
| Schaltzyklus | 50000X |
| Technischer Typ | 14-100W |

| Elektrische Kenndaten | |
|--|--------------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 % |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 14 W |
| Lampenstrom (Nom) | 74 mA |
| Äquivalente Leistung | 100 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,8 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Farbcode | 830 [CCT von 3000 K] |
| Lichtstrom (Nom) | 1600 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 1600 lm |
| Lichtfarbe | Weiß (WH) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 114,29 lm/W |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |


| Temperaturkenndaten | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 90 °C |

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

| Dimmen | |
|---|-----------------|
| Dimmbar | Ja |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+ |
| Energiesparendes Produkt | ja |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | nein |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 14 kWh |
| Produktinformationen | |
| Gesamt-Produktcode | 871869657879700 |

| | |
|---------------------------|--|
| Bestell-Produktname | CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696578797 |
| Bestellcode | 57879700 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001243702 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,095 kg |



Abmessungsskizzen



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D | 29 mm | 118 mm |

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

