



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Mallistossa on valittavissa himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan kotoisan ilmapiirin, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	14-100W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1600 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1600 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	114,29 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (nim.)	74 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s


Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	90 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869657879700
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - tuote	8718696578797
Tilauuskoodi	57879700
Sähkönumero	4721563

CorePro LEDlinear MV

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001243702

Nettopaino (kappale)	0,095 kg
----------------------	----------



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm


Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Valonjakotiedot



General Information Light
Page 17

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



CorePro LEDlinear MV

