



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	R7S [R7s]
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	14-100W

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1600 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1600 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	114,29 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
lyskildestrøm (nom.)	74 mA

Effekten som tilsvare	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,8
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869657879700
Produktnavn for bestilling	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

