

# PHILIPS

## Lighting



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

### Данные о продукции


Общая информация		Температура	
Цоколь	R7S [ R7s]	Эквивалент мощности	100 W
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h	Время включения (ном.)	0.5 s
Цикл переключения	50000X	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Технический тип	14-100W	Коэффициент мощности (ном.)	0.8
		Напряжение (ном.)	220-240 V
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]	Возможность изменения яркости света	Yes
Светоотдача (ном.)	1600 lm		
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1600 lm	Соответствие требованиям и область применения	
Обозначение цвета	White (WH)	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Энергосберегающий продукт	Yes
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	114,29 lm/W	Подходит для акцентного освещения	No
Постоянство цвета	<6	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80		
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %		
Эксплуатационные и электрические характеристики		Данные об изделии	
Входная частота	50-60 Hz	Полный код продукта	871869657879700
Power (Rated) (Nom)	14 W	Название продукта для заказа	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Ток лампы (ном.)	74 mA	EAN/UPC — продукт	8718696578797

# CorePro LEDlinear MV

Код заказа	929001243702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001243702

Вес нетто (шт.)	0,095 kg
-----------------	----------



## Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

## Фотометрические данные



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

