



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-lampor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Djup dimring skapar en mysig atmosfär vid användning av dimbara armaturer.

Produktdata


Allmän information	
Socket	R7S [R7s]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	14-100W
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1600 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1600 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	114,29 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampström (nom)	74 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s

Effektfaktor (nom)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimning	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869657879700
Beställningsproduktnamn	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578797
Beställningsnummer	57879700
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001243702

CorePro LEDlinear MV

Nettovikt (stycke) 0,095 kg



Måttskiss



Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometriska data



© 2019 Philips Lighting B.V. Page 17

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



CorePro LEDlinear MV

