



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S är en retrofit ersättning för konventionella tvåsocklade R7S-ljuskällor. Designen ger 'ljus runt om', en effekt som påminner om de klassiska halogenerna. Vid användning i dimbara armaturer kan ljus regleras till en låg färgtemperatur för en mysig och trivsamt stämning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7S [R7s]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	14-100W

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1800 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	128,57 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampström (nom)	74 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s

Effektfaktor (nom)	0,8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Ja


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869657881000
Beställningsproduktnamn	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578810
Beställningsnummer	57881000
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

CorePro LEDlinear MV

Materialnummer (12NC)	929001243802
Nettovikt (stycke)	0,095 kg



Måttskiss



Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometriska data



General Information 11 Photometry 11 Page 11

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



CorePro LEDlinear MV

