



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thế điện tử halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G53 [G53]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	11-50W


Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	927
Góc chùm sáng (Danh định)	8°
Quang thông (Danh định)	600 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	600 lm
Cường độ sáng (Danh định)	7800 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Góc chùm sáng định mức	8°
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K

Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	54,55 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	90
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %



Thông số vận hành và điện	
Công suất (Định mức) (Danh định)	11 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	1300 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,7
Điện áp (Danh định)	12 V

MASTER LEDspot LV AR111

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Tuổi thọ



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

