



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας και λιανικών πωλήσεων. Πρόκειται για μια ιδανική λύση για γενικό φωτισμό όπου το φως είναι αναμμένο συνεχώς, όπως οι εφαρμογές δημιουργικού φωτισμού ανάδειξης σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και, ιδίως, σε γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία. Ο δυναμικός σχεδιασμός των MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γωνίες δέσμης. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Ο «έξυπνος» οδηγός που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων. Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	G53 [G53]	Ένταση φωτός (ονομ.)	8.000 cd
Ονομαστική διάρκεια ζωής	40.000 h	Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Κύκλος λειτουργίας	50.000	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Lighting Technology	LED	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	52,73 lm/W
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Συνάφεια χρωμάτων	<3
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Γωνία δέσμης (ονομ.)	8 μοίρα(ες)	Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	580 lm
Φωτεινή ροή	580 lm		


MASTER LEDspot LV AR111

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D

