



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljus kvaliteten.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens		50–60 Hz
Socket	G4 [G4]	Effektförbrukning	2 W	
Nominell livslängd	15 000 h	Lampström (nom)	290 mA	
Driftcykel	50 000	Motsvarande effekt	20 W	
Lighting Technology	LED	Tändningstid (nom)	0,5 s	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s	
Ljusteknik		Effektfaktor (fraktion)	0.5	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Spänning (nom)	12 V	
Ljusflöde	200 lm	Temperatur		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	T-Case max. (nom)	80 °C	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Styrenheter och dimring		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W	Dimbar	Nej	
Färgbeständighet	<6	Mekanik och armaturhus		
Färgåtergivningsindex	80	Lampform	Kapsel	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %			
Drift och elektricitet				
Line Frequency	50 to 60 Hz			

CorePro LEDcapsule LV



Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827
Full EOC	871869657819300

Måttskiss

Beställningsnummer	57819300
Materialnummer (12NC)	929001244402
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696578193
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718696578209


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827	14,3 mm	45 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827

CorePro LEDcapsule LV

