



MR16/GU10/PAR16

AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D

Las lámparas LED con atenuación Philips MR16 ofrecen un nivel de luz de ambiente para iluminar aplicaciones de difícil mantenimiento. La compatibilidad aumentada del transformador permite el funcionamiento con una gama más amplia de transformadores. Disponible en versiones con atenuación y sin atenuación, estas lámparas resultan ideales para sistemas empotrados abiertos de rastro en comercios, hotelería y espacios residenciales.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	35°
Flujo luminoso	500 lm
Intensidad lumínica (nominal)	1.000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	71,42 lm/W
Consistencia de color	ANSI
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz


Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	60 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí

MR16/GU10/PAR16

Consumo de energía kWh/1000 h	7 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D
Nombre del producto completo	AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D
Código del pedido	929001245403
N.º de material (12NC)	929001245403



Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677464981
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677464986

Plano de dimensiones




Product	D	C
AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D	50 mm	70 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D

General uniform lighting - AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D



Light Distribution Diagram - AmbientLED PAR16 7W 35D 830 D

