




# MASTER LEDtube EM/Mains T8

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
T° estuche máxima (nominal)	55 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para iluminación acentuada	No
Marcas de aprobación	Marcado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	16 kWh



Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm 16W830 T8 I
Nombre del producto completo	MAS LEDtube 1200mm 16W830 T8 I
Full EOC	871869667636300
Código del pedido	929001249008
N.º de material (12NC)	929001249008
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696676363
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696676370

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 16W830 T8 I	25,68 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm 16W830 T8 I

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm 16W830 T8 I

# MASTER LEDtube EM/Mains T8

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm 16W830 T8 I

