



MASTER LEDtube GA 灯管

MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

安全提示

· -

产品数据

一般信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	20,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光通量	2,100 lm
相关色温 (标称)	6500 K
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	16 W


灯具电流 (最大)	77 mA
灯具电流 (最小)	68 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	55 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
产品长度	1,200 mm
审批和申请	
节能产品	是

MASTER LEDtube GA 灯管

适用于重点照明	否
批准标志	CE 标志 遵从 RoHS KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	16 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I
完整的产品名称	MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I
完整产品代码	87186966764000



订购代码	929001249208
材料编号 (12NC)	929001249208
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696676400
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696676417

二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I	25.68 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm 16W865 T8 I

MASTER LEDtube GA 灯管

