

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Nominální životnost	30 000 h	Spotřeba energie	20 W
Cyklus zapnutí	50 000	Proud zdroje (max.)	700 mA
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (min.)	200 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelně technické		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Účinnost (zlomek)	0,9
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Napětí (jmen.)	30-80 V
Světelný tok	2 000 lm	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W	Řízení a stmívání	
Konzistence barev	<6	Stmívatelné	Ne
Index podání barev (CRI)	83	Mechanické a materiály	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	1 500 mm
Provozní a elektrické			
Frekvence sítě	20000-75000 Hz		

CorePro LEDtube InstantFit HF

Certifikace a použití

Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh

Označení a balení


Objednací název produktu	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Celý název výrobku	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

Full EOC	871869659203800
Objednací kód	59203800
Číslo materiálu (12NC)	929001249702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696592038
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696592045

Rozměrové výkresy

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
Page 17

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

