

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Furnizează un efect de lumină naturală, care se utilizează în aplicații de iluminat general, precum și economii energetice instantanee – o soluție ecologică.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală	30.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminosă (nom.)	240 °
Flux luminos	2.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	20000-75000 Hz
Frecvență de intrare	20000-75000 Hz
Consum de curent	20 W
Curent lămpă (max.)	700 mA
Curent lămpă (min.)	200 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	30-80 V
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da

CorePro LEDtube InstantFit HF

Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Mărci de omologare	TUV Marcaj CE În conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	25 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Numele complet al produsului	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G


Full EOC	871869659203800
Cod de comandă	59203800
Număr material (12NC)	929001249702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696592038
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696592045

Cote




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840
T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



General Uniform Lighting
1 x Tube 20W 840 T8 HF
Page 10

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

