



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов, которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения, а также позволяет экономить электроэнергию и безопасно для окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	30000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача (ном.)	2000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2000 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Номинальный угол распределения света	240 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	100 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Ток лампы (макс.)	700 mA
Ток лампы (мин.)	200 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	30-80 V


Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C

CorePro LEDtube InstantFit HF

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1500 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869659203800
Название продукта для заказа	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
EAN/UPC — продукт	8718696592038
Код заказа	929001249702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001249702
Вес нетто (шт.)	0,270 kg



Чертеж размеров



TLED 20W-58W 2000lm 240D 4000K G13 ND

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm


Фотометрические данные



CorePro LEDtube HF 1200mm, 1500mm 1600lm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные



General Uniform Lighting
1 x Tube 20W 840 1600lm
Page 10

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 1600lm

