

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF är en prisvärd LED-lösning för ersättning av T8-lysrör. Den naturliga ljuseffekten är perfekt för allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör produkten till en miljövänlig lösning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	20000-75000 Hz
Ingångsfrekvens	20000-75000 Hz

Effektförbrukning	20 W
Lampström (max)	700 mA
Lampström (min)	200 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Produktens längd	59-1/16 in


Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej

CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
Full EOC	871869659205200


Beställningsnummer	59205200
Materialnummer (12NC)	929001249802
Lokal kod	8292313
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696592052
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696592069

Måttskiss




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27,9 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

