

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF is een betaalbare LED-oplossing, die geschikt is voor het vervangen van T8-fluorescentielampen. Dit levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, plus onmiddellijke energiesparingen – een natuurvriendelijke oplossing.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.600 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	106,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20000-75000 Hz
Ingangsfrequentie	20000-75000 Hz

Energieverbruik	15 W
Lampstroom (max.)	700 mA
Lampstroom (min.)	200 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	30-80 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Productlengte	1.200 mm
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja


CorePro LEDtube InstantFit HF

Geschikt voor accentverlichting	Ja
Keurmerken	TÜV CE-markering Conform RoHS KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Volledige productnaam	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Full EOC	871869658127800

Maatschets



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

