



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF er en rimelig LED-løsning. for erstatning av T8-lysrør. De skaper en naturlig belysningseffekt for bruk i allmennbelysning., samt energibesparelse fra første stund – en. miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 600 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	106,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	20000-75000 Hz
Inngangsfrekvens	20000-75000 Hz

Effektforbruk	15 W
lyskildestrøm (maks.)	700 mA
lyskildestrøm (min.)	200 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	30-80 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Produktlengde	1 200 mm


Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja

CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkjenningsmerker	TUV CE-merking i samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G


Full EOC	871869658127800
Bestillingskode	58127800
Materialenr. (12NC)	929001249902
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696581278
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696581285

Målskisse




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

