



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Furnizează un efect de lumină naturală, care se utilizează în aplicații de iluminat general, precum și economii energetice instantanee – o soluție ecologică.

Catalog de date


Informații generale		Frecvență de intrare	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consum de curent	15 W
Durată de viață nominală	30.000 ore	Curent lampă (max.)	700 mA
Ciclu de comutare	50.000	Curent lampă (min.)	200 mA
Lighting Technology	LED	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
În conformitate cu RoHS	Da	Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Date tehnice lumină		Factor de putere (fracție)	0,9
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Tensiune (nom.)	30-80 V
Flux luminos	1.600 lm	Temperatură	
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Maximum T-case (nom.)	45 °C
Randament luminos (nominal) (nom.)	106,00 lm/W	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Consistență culori	<6	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Indice de redare a culorilor (IRC)	83	Aprobare și aplicație	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Produs eficient energetic	Da
Funcționare și sistem electric		Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Frecvență linie	20000-75000 Hz	Mărci de omologare	TUV Marcaj CE în conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur

CorePro LEDtube InstantFit HF

Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Numele complet al produsului	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Full EOC	871869658127800


Cod de comandă	58127800
Număr material (12NC)	929001249902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696581278
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696581285

Cote




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

