


PHILIPS

Lighting



Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar

Classic LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar, klasik enkandesan mum ve şamdanın bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	117,50 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Giriş Frekansı	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4 W
Lamba Akımı (Nom)	33 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,4
Voltaj (Nom)	220-240 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	B35 [B 35 mm]


Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır

Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL
Tam ürün adı	Classic LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL
Tam ürün kodu	871869658729400


Sipariş kodu	58729400
Malzeme No. (12NC)	929001258002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696587294
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696587300

Boyutlu çizim




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar

