



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E14 [E14]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	15'000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20'000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	4 W
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (nom.)	33 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux	470 lm	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	117.50 lm/W	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
	CL


Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Code EOC	871869658725600
Code de commande	58725600
Code 12NC	929001258102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696587256
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696587263

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

