



Classic filament LED candles and lusters

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117,50 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	33 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh

Classic filament LED candles and lusters

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869658725600
Beställningsnummer	58725600
Materialnummer (12NC)	929001258102


Måttskiss




SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696587256
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696587263

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL

Classic filament LED candles and lusters

