



LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	117,50 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	33 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Lampvorm	P45 [P 45 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL
Volledige productnaam	Classic LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL



Full EOC	871869658727000
Bestelcode	58727000
Materiaalnr. (12NC)	929001258202
Lokale code	DLCL40W827E27
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696587270
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696587287

Maatschets



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL

