



Velas y gotas LED versión estándar

LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	117,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	33 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

Velas y gotas LED versión estándar

Forma del foco	P45 [P 45 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	4 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND
Nombre del producto completo	LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND
Full EOC	871869679128800


Código del pedido	929001258291
N.º de material (12NC)	929001258291
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696791288
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696791295

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND	45 mm	78 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND



General uniform lighting - LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND



Light Distribution Diagram - LEDClassic 40W P45 E27 WW CL ND

Velas y gotas LED versión estándar

