



LED Highbay

165HB/LED/740/ND NB DL 2/1

Las lámparas LED Highbay de Philips son un reemplazo directo de las lámparas de haluro metálico de 250 W a 400 W y proporcionan importantes ahorros de energía. Las lámparas LED Highbay de Philips brindan una luz brillante y limpia usando solo una fracción de energía que la HID convencional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si

Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	60 °
Flujo luminoso	20.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	121,21 lm/W
Consistencia de color	ANSI 4.000 K
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	165 W
Corriente de la lámpara (nominal)	3.650 mA

Equivalente en potencia en vatios	400 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.6
Tipo UL	Tipo A: funciona en balastro

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Otros

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	165HB/LED/740/ND NB DL 2/1
Nombre del producto completo	165HB/LED/740/ND NB DL 2/1
Código del pedido	929001264804
N.º de material (12NC)	929001264804

LED Highbay

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677465605
Numerador: paquetes por caja externa	2



EAN/UPC - Caja	50046677465600
----------------	----------------

Plano de dimensiones




Product	D	C
165HB/LED/740/ND NB DL 2/1	209,7 mm	245,7 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - 165HB/LED/740/ND NB DL 2/1


Spectral Power Distribution Colour - 165HB/LED/740/ND NB DL 2/1




Light Distribution Diagram - 165HB/LED/740/ND NB DL 2/1

LED Highbay

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 165HB/LED/740/ND NB DL 2/1



Life Expectancy Diagram - 165HB/LED/740/ND NB DL 2/1

