

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [tunable warm white]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,75 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,5 W


Lampström (nom)	35 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej

Classic filament LEDbulbs

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL
Full EOC	871869665680800
Beställningsnummer	65680800
Materialnummer (12NC)	929001268502



Lokal kod	8292515
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696656808
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696656815

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL	60 mm	110 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

