



BA11 à DEL

4.5BA11/LED Filament/820/CL-A/DIM 120V

Les chandelles BA11 à DEL de Philips offrent une ambiance qui permet d'économiser l'énergie grâce à un effet élégant de chandelles incandescentes. Cette conception diffuse la lumière dans toutes les directions, offrant aux designers une solution de remplacement durable aux sources de lumière incandescente standard.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E12 [Candelabra Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	20 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	350 lm
Désignation de couleur	Torche
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	4,5 W
Courant de la lampe (nom.)	50 mA
Équivalent de puissance	40 W

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	BA38

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


BA11 à DEL

Données de produit

Nom du produit de la commande	4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V
Nom complet du produit	4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V
Code de commande	466524
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001268704


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677466527
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677466522

Schéma dimensionnel




Product	D	C
4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V	35 mm	115 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V



General uniform lighting - 4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V



Light Distribution Diagram - 4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V

