

Essential LED 灯管 T5 Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX

Essential LEDtube T5 是一种适合替换 T5 荧光灯的经济型 LED 解决方案。得益于独特的设计，飞利浦 Essential LED 灯管 T5 Mains 可以直接安装在依靠市电连接工作的灯具中。此产品可提供适合在一般照明应用中使用的自然照明效果，还可以即时节省能源，是一种环保型解决方案。

产品数据

一般信息		输入频率	
底盖	G5 [G5]	功耗	8 W
标称使用寿命	30,000 小时	灯具电流 (最大)	75 mA
切换循环	50,000	灯具电流 (最小)	30 mA
照明技术	LED	启动时间 (标称)	0.5 s
符合欧盟 RoHS 规范	是	60% 灯光下的预热时间	0.5 s
灯技术		功率系数 (小数)	0.92
颜色代码	840 [CCT of 4000K]	电压 (标称)	100-240 V
光束角度 (标称)	200 °	温度	
光通量	900 lm	环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
颜色名称	冷白色 (CW)	最大外壳温度 (标称)	70 °C
相关色温 (标称)	4000 K	控制和调光	
光效 (额定) (标称)	112.00 lm/W	可调光	否
颜色一致性	<6	机械和外壳	
显色指数 (CRI)	80	产品长度	600 mm
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		
操作和电气			
线频率	50 to 60 Hz		


Essential LED 灯管 T5 Mains

审批和申请	
节能产品	是
批准标志	CE 标志 遵从 RoHS KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	- kWh

产品数据	
订单产品名称	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX
完整的产品名称	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX
完整产品代码	871869666756900

订购代码	929001275412
材料编号 (12NC)	929001275412
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696667569
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
EAN/UPC - 案例	8718696667576

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

