

Ecofit LEDtubes T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	16 W	
Nominální životnost	15 000 h	Doba spuštění (jmen.)	
Cyklus zapnutí	50 000	0,5 s	
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	0,5 s	
Světelně technické		Účinník (zlomek)	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	0,5	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Napětí (jmen.)	
Světelný tok	1 600 lm	220-240 V	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Teplota okolí	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Rozsah okolních teplot	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	-20 °C až 45 °C	
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	
Index podání barev (CRI)	80	55 °C	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Řízení a stmívání	
Provozní a elektrické		Stmívatelné	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Ne	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Mechanické a materiály	
		Délka výrobku	
		1 200 mm	
		Tvar žárovky	
		Trubice, dvě patice	
		Certifikace a použití	
		Výrobek šetřící energii	
		Ano	
		Certifikační značky	
		Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur	
		Spotřeba energie kWh/1000 h	
		16 kWh	

Ecofit LEDtubes T8

Označení a balení	
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
Full EOC	871869959520300
Objednací kód	59520300
Číslo materiálu (12NC)	929001276002



Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699595203
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718699595210

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8


General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Životnost


Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Ecofit LEDtubes T8

