

Ecofit LED zářivky T8 Mains

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	15000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	1600 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (jmen.)	120 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Ecofit LED zářivky T8 Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku	1200 mm
---------------	---------

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869969700600
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I
EAN/UPC – výrobek	8718699697006
Objednávací kód	69700600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	929001276022
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg


Rozměrové výkresy




TLED Ecofit EU 1200mm 16W 1600lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND


Ecofit LED zářivky T8 Mains

Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND


Životnost




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Ecofit LED zářivky T8 Mains

Životnost



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

