

# Ecofit LED zářivky T8 Mains

## Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	15000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	600 mm

# Ecofit LED zářivky T8 Mains

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869959526500
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699595265
Objednávací kód	59526500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001276202
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg


## Rozměrové výkresy




TLED Ecofit EU 600mm 8W 800lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 8W G13 840 24D ND


# Ecofit LED zářivky T8 Mains

## Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND


## Životnost




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

## Ecofit LED zářivky T8 Mains

### Životnost



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

