

Ecofit LEDtubes T8



Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spotřeba energie	8 W
Nominální životnost	15 000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Lighting Technology	LED	Účinník (zlomek)	0,5
Referenční měření toku	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Teplota okolí	
Světelné technické		Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů	Řízení a stmívání	
Světelný tok	800 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Materiál žárovky	Sklo
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Délka výrobku	600 mm
Konzistence barev	<6	Certifikace a použití	
Index podání barev (CRI)	80	Třída energetické účinnosti	F
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Výrobek šetřící energii	Ano
Provozní a elektrické		Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

Ecofit LEDtubes T8


Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	491851

Označení a balení

Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I
Celý název výrobku	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I
Full EOC	871869969704400
Objednací kód	69704400



Číslo materiálu (12NC)	929001276222
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699697044
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8718699697051

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I


Životnost




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I

Ecofit LEDtubes T8

