

# Turburi LED Ecofit T8

## Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Faceți trecerea către tuburile LED eficiente și de lungă durată cu ajutorul tuburilor LED Ecofit. Tuburile LED Ecofit reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu tehnologia modernă și eficientă LED. Calitate bună a luminii cu efect de lumină naturală pentru utilizare în aplicații de iluminat general cu investiții inițiale scăzute – ca soluție ecologică.

### Catalog de date

|                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Informații generale</b>                                                                             |                                 |
| Baza elementului de fixare                                                                             | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Durată de viață nominală                                                                               | 15.000 ore                      |
| Ciclu de comutare                                                                                      | 50.000                          |
| Lighting Technology                                                                                    | LED                             |
| În conformitate cu RoHS                                                                                | Da                              |
| <b>Date tehnice lumină</b>                                                                             |                                 |
| Cod culoare                                                                                            | 865 [CCT of 6500K]              |
| Unghi de distribuție luminoasă (nom.)                                                                  | 240 °                           |
| Flux luminos                                                                                           | 800 lm                          |
| Denumirea culorii                                                                                      | Lumină naturală rece            |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)                                                                 | 6500 K                          |
| Randament luminos (nominal) (nom.)                                                                     | 100,00 lm/W                     |
| Consistență culori                                                                                     | <6                              |
| Indice de redare a culorilor (IRC)                                                                     | 80                              |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al<br>lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale<br>(nom.) | 70 %                            |
| <b>Funcționare și sistem electric</b>                                                                  |                                 |
| Frecvență linie                                                                                        | 50 to 60 Hz                     |


|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frecvență de intrare                                         | De la 50 până la 60 Hz                                    |
| Consum de curent                                             | 8 W                                                       |
| Timp de pornire (nom.)                                       | 0,5 s                                                     |
| Timp de încălzire până la 60% lumină                         | 0.5 s                                                     |
| Factor de putere (fracție)                                   | 0.5                                                       |
| Tensiune (nom.)                                              | 220-240 V                                                 |
| <b>Temperatură</b>                                           |                                                           |
| Interval temperatură ambientală                              | De la -20 °C până la 45 °C                                |
| Maximum T-case (nom.)                                        | 55 °C                                                     |
| <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |                                                           |
| Cu reglarea intensității luminoase                           | Nu                                                        |
| <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                             |                                                           |
| Formă bec                                                    | Tub, capăt dublu                                          |
| <b>Aprobare și aplicație</b>                                 |                                                           |
| Produs eficient energetic                                    | Da                                                        |
| Mărci de omologare                                           | În conformitate cu RoHS Marcaj CE<br>Certificat KEMA Keur |

Turburi LED Ecofit T8

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Consum de energie kWh/1000 h | 8 kWh                          |
| Date despre produs           |                                |
| Nume comandă produs          | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 |
| Numele complet al produsului | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 |
| Full EOC                     | 871869959528900                |
| Cod de comandă               | 59528900                       |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Număr material (12NC)                | 929001276302  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718699595289 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 10            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718699595296 |

Cote




| Product                        | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|--------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8


General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Turburi LED Ecofit T8


Durată de viață




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

## Turburi LED Ecofit T8

