



Ecofit LED zářivky T8 Mains

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	15000 h

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Ecofit LED zářivky T8 Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku 600 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A+
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 8 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869969706800

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I
EAN/UPC – výrobek	8718699697068
Objednávací kód	69706800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	929001276322
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg


Rozměrové výkresy




TLED Ecofit EU 600mm 8W 800lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 8W G13 865 24D ND


Ecofit LED zářivky T8 Mains

Fotometrické údaje




LEDtube Ecofit 16W G13 865 24D ND


Životnost




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Ecofit LED zářivky T8 Mains

Životnost



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

