



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2

CorePro LED PLC của Philips là giải pháp đèn downlight tối ưu lý tưởng cho mục đích chiếu sáng chung. Đèn tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng đèn huỳnh quang truyền thống, mang lại hiệu quả năng lượng tuyệt vời trong suốt thời gian sử dụng, hơn hẳn các loại đèn huỳnh quang khác.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G24D-2 [G24d-2]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	30000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	30000 h

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	865 [CCT 6500K]
Quang thông (Danh định)	700 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	700 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	6.5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	35 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	25 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0.5 s

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.9
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	35 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	100 mm

Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur

CorePro LED PLC


Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869666997600
Tên sản phẩm khác	CorePro LED PLC LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696669976

Mã đơn hàng	929001280208
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001280208
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,080 kg

Cảnh báo và An toàn

· LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.


Bản vẽ kích thước



PLED APR EM 230V6.5W 700lm 865 G24D-2


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



General Information 01 - Light Quality 01 Page 17


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 865 700lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 865 1000lm


CorePro LED PLC

Dữ liệu phân bố ánh sáng




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 865 1000lm


Tuổi thọ




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Tuổi thọ



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

